


25	⊙	Whisperdüsen
24	○	Effektlicht
23	⊗	Bedientaster: Effektlicht
22	⊗	Bedientaster: Desinfektionsanlage
0	⊗	Bedientaster: Farblichttherapie
1	⊙	Lichttherapie
2	⊙	Luftregler
3	⊗	Seitenansaugung
4	⊗	Zweiwegeventil
5	⊙	Champagner
6	●	Airdüsen
7	●	Wasserdüsen
8	●	Unterwasserscheinwerfer
9	●	Bedientaster
10	■	Großes Bedienfeld
11	⊙	Rollyjetdüse
12	●	Microjetdüsen
13	⊕	Superjetdüsen
14	▨	Pumpe
15	▨	Gebläse
16	▨	Desinfektionsbehälter
17	⚡	Stromanschluß
20	⊙	Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21	⊗	Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

	Datum	Art.-Bez.: Ebony Modell A
Stand.	11/15	Abmessung : 1600 x 980 1700 x 980
		Whirlpool - Basis