



| | | |
|----|--|--|
| 22 | | Bedientaster: Desinfektionsanlage |
| 0 | | Bedientaster: Farblichttherapie |
| 1 | | Lichttherapie |
| 2 | | Luftregler |
| 3 | | Seitenansaugung |
| 4 | | Zweiwegeventil |
| 5 | | Champagner |
| 6 | | Airdüsen |
| 7 | | Wasserdüsen |
| 8 | | Unterwasserscheinwerfer |
| 9 | | Bedientaster |
| 10 | | Großes Bedienfeld |
| 11 | | Rollyjetdüse |
| 12 | | Microjetdüsen |
| 13 | | Superjetdüsen |
| 14 | | Pumpe |
| 15 | | Gebläse |
| 16 | | Desinfektionsbehälter |
| 17 | | Stromanschluß |
| 20 | | Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel |
| 21 | | Bedientaster: Clean-Jet Spleitung |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19 Revisionsklappe mit Lüftungsgitter 40 x 40

18 Revisionsklappe 40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

| | | |
|--------|---------|------------------------------|
| | Datum | Art.-Bez.: Matrix |
| Stand. | 11 / 15 | Abmessung : 1700, 1800, 1900 |
| | | Whirlpool - Komfort |